



## Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 90



### Datos de pedido

Número de pedido	082000 90
GTIN	4250004100589
Clase de artículo	04S

### Descripción

#### Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

#### Suministro:

Sin cesta de inserción.

#### Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

### Descripción técnica

Anchura cesto insertable	460 mm
Longitud aparatos	875 mm
Anchura aparatos	595 mm
Peso	43,4 kg
Potencia de calefacción	2000 W
Rendimiento máximo ultrasonidos	3840 W
Tensión nominal	220 - 240 V
Longitud cesto insertable	545 mm
Cubeta de limpieza altura	285 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	Select 900
Volumen	89 l
Volumen de trabajo recomendado	63,7 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

---

## Accesorios

Cesto insertableSelect 90	082101 90
---------------------------	-----------