



## Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic Select, Tipo: 50



### Datos de pedido

Número de pedido	082000 50
GTIN	4250004100572
Clase de artículo	04S

### Descripción

#### Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potentes e individuales: así son los dispositivos de limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic Select.

- **5 modos de ultrasonidos.**
- **Posibilidad de ahorrar con los 4 programas de limpieza individuales.**
- **Pantalla clara con indicación de todos los parámetros de limpieza relevantes.**
- **Información acústica y visual del estado de funcionamiento.**
- **Depósito de acero fino trefilado**

#### Suministro:

Sin cesta de inserción.

#### Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) y 081203 (Elmasonic xtra ST). Puede encontrar productos de limpieza por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.º 088015 – 088019.

## Descripción técnica

Anchura aparatos	425 mm
Cubeta de limpieza altura	290 mm
Peso	30,4 kg
Tensión nominal	220 - 240 V
Potencia de calefacción	1600 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura cesto insertable	300 mm
Quality Dress	Select 500
Longitud aparatos	775 mm
Longitud cesto insertable	460 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	2160 W
Volumen	49,7 l
Volumen de trabajo recomendado	40,3 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

## Accesorios

Cesto insertable Select 50	082101 50
----------------------------	-----------