



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra TT, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	082001 6
GTIN	4250004100299
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra TT para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica conmutable.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Advertencia visual de la temperatura límite para proteger las piezas sensibles.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.º 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015 – 088019.

Descripción técnica

Tensión nominal	220 - 240 V
Anchura cesto insertable	132 mm
Longitud aparatos	420 mm
Quality Dress	xtra TT 60H
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura aparatos	250 mm
Longitud cesto insertable	257 mm
Peso	10 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	400 W
Potencia de calefacción	150 W
Cubeta de limpieza altura	150 mm
Volumen	6,5 l
Volumen de trabajo recomendado	5 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertable xtra TT 6	082104 6
----------------------------	----------