



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra TT, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	082001 3
GTIN	4250004100282
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra TT para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica conmutable.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Advertencia visual de la temperatura límite para proteger las piezas sensibles.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.º 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015 – 088019.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calefacción	140 W
Anchura cesto insertable	112 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	400 W
Longitud aparatos	360 mm
Quality Dress	xtra TT 30H
Tensión nominal	220 - 240 V
Cubeta de limpieza altura	100 mm
Anchura aparatos	230 mm
Longitud cesto insertable	196 mm
Peso	6 kg
Volumen	3 l
Volumen de trabajo recomendado	2 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertable xtra TT 3	082104 3
----------------------------	----------