



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra TT, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	082001 12
GTIN	4250004100305
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Potente limpieza por ultrasonidos de la serie Elmasonic xtra TT para un uso intensivo.

- **Mayor efecto por ultrasonidos gracias a la función dinámica conmutable.**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **Advertencia visual de la temperatura límite para proteger las piezas sensibles.**
- **Regulación de tiempo y de temperatura individual.**
- **Panel de funcionamiento transparente protegido contra salpicadura de agua.**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.º 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015 – 088019.

Descripción técnica

Quality Dress	xtra TT 120H
Peso	11 kg
Longitud cesto insertable	262 mm
Longitud aparatos	440 mm
Anchura aparatos	340 mm
Potencia de calefacción	200 W
Tensión nominal	220 - 240 V
Cubeta de limpieza altura	200 mm
Anchura cesto insertable	222 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos	800 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Volumen	14 l
Volumen de trabajo recomendado	10 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cesto insertable xtra TT 12	082104 12
-----------------------------	-----------