



Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra ST, Tipo: 60



Datos de pedido

Número de pedido	082002 60
GTIN	4250004100343
Clase de artículo	04S

Descripción

Ejecución:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Elmasonic xtra ST es el dispositivo por ultrasonidos perfecto para la suciedad más incrustada y es especialmente adecuado para las más altas exigencias en el campo de la limpieza industrial.

- **2 frecuencias por ultrasonidos seleccionables (25 kHz para la suciedad más difícil y 45 kHz para una limpieza suave).**
- **Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.**
- **La función de pulso conmutable aumenta la potencia máxima por ultrasonidos.**
- **Función dinámica (la potencia de ultrasonidos se puede aumentar temporalmente hasta un 20 %).**
- **Robusto depósito de acero fino soldado.**

Suministro:

Sin cesta de inserción.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición. Puede encontrar la cesta de inserción adecuada en los n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 081204 (Elmasonic xtra TT) y n.º 081203 (Elmasonic xtra ST). Los productos de limpieza por ultrasonidos y los agentes anticorrosivos se pueden encontrar en 088015 – 088019.

Encontrará cubiertas insonorizadas adecuadas en el 082105. Más accesorios disponibles a petición.

Descripción técnica

Cubeta de limpieza altura	330 mm
Longitud aparatos	825 mm
Tensión nominal	400 V
Anchura aparatos	595 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud cesto insertable	415 mm
Anchura cesto insertable	255 mm
Quality Dress	xtra ST 600H
Potencia de calefacción	1400 W
Peso	55 kg
Rendimiento máximo ultrasonidos	3600 W
Volumen	56,3 l
Volumen de trabajo recomendado	45 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Cubierta de protección acústica xtra ST 60	082105 60
Cesto insertable xtra ST 60	082103 60