

Mitutoyo**Equipo digital de alturas 2D Linear Height, Tipo: 600F****Datos de pedido**

Número de pedido	445395 600F
GTIN	4550501366366
Clase de artículo	44B

Descripción**Ejecución:**

- **La combinación perfecta de multifuncionalidad y la máxima precisión en esta clase de dispositivos.**
- **Funcionamiento intuitivo gracias al control de menú autoexplicativo, incluidos 21 idiomas.**
- **Pantalla táctil de 8,4 pulgadas con pantalla a color y retroiluminación.**
- **Mecanismo de accionamiento neumático.**
- **Secuencia automática de programas de piezas aprendidos.**
- **Excelente visualización de las comparaciones de tolerancia GO/ \pm NG.**
- **Operación autónoma por batería. Duración aprox. 4 horas. La segunda batería se puede adaptar.**
- **Entrada DIGIMATIC para relojes comparadores digitales.**
- **Salida DIGIMATIC para U-Wave o impresora.**
- **Imprima los resultados de medición a través de la impresora de recibos/impresora Digimatic n.º 498701 o transfíeralos a un PC mediante comunicación inalámbrica (cable USB/memoria USB).**

Suministro:

Incluye palpador esférico \varnothing 5 mm con alojamiento, bloque calibrador (también para palpadores cónicos), fuente de alimentación, 1 batería de NiMH y tapa de cubierta.

Descripción técnica

Altura total	996 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Desviación de la perpendicularidad (frontal)	5 µm
Fuerza de medición	1 N
Método de desplazamiento del carro de medida	neumático
Ejecución	Sin mango de sujeción
Alineación	4 µm
Incremento numérico conmutable	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad de medición	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Tipo batería	Níquel-hidruro metálico
Peso	26,1 kg
Margen de error (L = longitud de medición en mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Ámbito de aplicación máximo	0 - 972 mm
Precisión de repetición en el plano	0,4 µm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Diagonal pantalla	21,3 cm
Indicador con iluminación de fondo	sí
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Equipo de alturas

Servicios

Calibración Equipo digital de alturas Capacidad de
medición máxima 1000 mm

024000 1000

Calibración DAkkS Equipo digital de alturas Capacidad de
medición máxima 1000 mm

024010 1000

Accesorios

Miniprosesor / impresora DP-1 VA Tipo DP1VA

498701 DP1VA