

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Clase de artículo	21A

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de plaquita aumentado para máximo arranque de viruta. Protección contra el desgaste por medio de revestimiento ultramoderno.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

Radio angular: 0,8 mm

**Descripción técnica**

Tipo	UNI
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	SOMT 120508 PDER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	70 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		