



Mango transversal, 1/4 pulgada con carraca integrada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y tacto agradable para una transmisión de fuerza muy elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Para rotación a la izquierda y a la derecha (con palanca de cambio). La carraca integrada con dentado fino (80 dientes / ángulo de retorno de 4,5°) simplifica y acelera el atornillado, también gracias al casquillo de cierre rápido, sin necesidad de tener que volver a colocarlo.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Descripción técnica

Quality Dress	411 A RA
Material mango	2 componentes
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	110 mm

Número de dientes	80
Carraca reversible	sí
con expulsor	sí
con QuickRelease	no
Tipo de producto	Llave de vaso