



## Juegos de destornilladores de percusión KK900, Número de piezas: 19



### Datos de pedido

Número de pedido	673010 19
GTIN	4013288222176
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Para aflojar uniones atornilladas difíciles. El impulso del martillo se convierte en un movimiento giratorio con un par de afloje de aprox. 25 Nm. La hoja continua garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas.

Para usar con puntas especialmente endurecidas y extra resistentes con accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas.

#### Ventaja:

Las funciones de llave de impacto y atornillador pueden conmutarse según sea necesario.

#### Suministro:

Punta de atornillador de impacto para Phillips, 70 mm: 1 uds. de cada PH1; PH2; PH3

Punta de atornillador de impacto para Pozidriv, 70 mm: 1 uds. de cada PZ1; PZ2; PZ3

Punta de atornillador de impacto para hexágono, 70 mm: 1 ud. de cada 3; 4; 5; 6 mm

Punta de atornillador de impacto para Torx, 70 mm: 1 ud. de cada TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Punta de atornillador de impacto para ranura, 70 mm: 1 ud. de cada 4; 5,5; 6,5 mm

Mango de destornillador de impacto: 1 ud.

### Descripción técnica

Quality Dress	KK 900 Set 1
Número de destornilladores	18

## Hoja de datos

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador ranura
Número de piezas	19
Tipo de producto	Llave de vaso