



Soporte de cartucho para destornillador y carraca de dientes finos "Zyklop Pocket" con puntas de 1/4 pulgadas con carraca e imán, Número de piezas: 13



Datos de pedido

Número de pedido	676635 13
GTIN	4013288221834
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Carraca Zyklop compacta con cargador de puntas integrado. El montaje directo magnético convierte la carraca de 3/8 pulgadas en un destornillador de carraca de puntas con montaje de puntas de 1/4 pulgadas al mismo tiempo. La cabeza de carraca de giro libre se puede fijar en 5 posiciones definidas. La carraca reversible de dientes finos tiene 72 dientes y un ángulo de retorno de 5°.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C6,3 para Phillips: 1 ud. n.º 675520 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C6,3 para Pozidriv: 1 ud. n.º 675540 de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C6,3 para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, longitud 25 mm, C6,3 para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Quality Dress	8009 Zyklus Pocket Set 1
Longitud total	133 mm
Asiento para puntas	D 6,3
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675520 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675520 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675540 1/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675540 2/25