



## Surtido de puntas KK400 RA con herramienta de accionamiento 17 piezas, Número de piezas: 17



### Datos de pedido

Número de pedido	676212 17
GTIN	4013288222879
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y tacto agradable para una transmisión de fuerza muy elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Para rotación a la izquierda y a la derecha (con palanca de cambio). La carraca integrada con dientes finos (80 dientes/ángulo de retorno de 4,5°) simplifica y acelera el atornillado sin necesidad de cambiar de posición. Con soporte para puntas Rapidaptor.

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

#### Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Phillips: 1 ud. n.º 674200 de cada tam. 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. 674220 de cada tam. 2/89; 3/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.º 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: 1 ud. n.º 674250 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.º 674260 de cada tam. 5,5/89

Mango de destornillador: 1 ud. n.º 676657 tam. 6,3

### Descripción técnica

Quality Dress	KK 400 RA Set 1
---------------	-----------------

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Herramienta de accionamiento	Carraca para vasos 1/4 pulgada
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Herramienta de accionamiento	Soporte para destornilladores
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674200 2/89
Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674200 3/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/89 mm	674220 2/89
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/89 mm	674220 3/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 3/89 mm	674247 3/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 4/89 mm	674247 4/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 5/89 mm	674247 5/89
Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono / Longitud total 6/89 mm	674247 6/89
Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX10 mm	674250 TX10
	674250 TX15

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX15 mm

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX20 mm

674250 TX20

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX25 mm

674250 TX25

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX30 mm

674250 TX30

Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® / longitud total TX40 mm

674250 TX40

Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 Anchura de filo / Longitud total 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Soporte de mango transversal para puntas de 1/4 pulgadas con carraca integrada y mandrinos de cambio rápido Asiento hexagonal 6,3 mm

676657 6,3