



Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, aislamiento VDE, Tipo: S



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 813750 S |
| GTIN | 4013288221766 |
| Clase de artículo | 63F |

Descripción

Ejecución:

- **Mordazas lisas, orientadas en paralelo.**
- **Nuevo autoajuste en continuo mediante colocación sencilla en tornillos y tuercas hexagonales.**
- **Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.**
- **El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.**
- **Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.**

Herramienta probada según **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. La seguridad aumenta gracias al protector antideslizante situado en el extremo delantero de la empuñadura. Protección adicional gracias a la función deslizante para la apertura sin contacto y segura de las mordazas no aisladas.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Abertura de sujeción | 10 - 13 mm |
| Abertura de sujeción | 7/16 – 1/2 pul |
| Quality Dress | 6004 Joker S |
| Longitud total | 155 mm |
| Material | Acero al cromo molibdeno |

| | |
|------------------|---------------|
| Superficie | mate cromado |
| Tipo de producto | Tenazas llave |