


**Muela de fibra Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	566444 80
GTIN	4018875586013
Clase de artículo	56V

**Descripción****Ejecución:**

**Fibra vulcanizada** resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.

Tipo de punta VSM Actrirox AF 890, muelas de fibra **con el rendimiento de abrasión más elevado y agresivo**. Rectificado de pulimiento frío y vida útil extraordinaria.

Tipo de grano: **Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica** con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE).

**Aplicación:**

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el **rectificado de superficies planas o abombadas** con alta **flexibilidad**.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	80
Ø de muela	180 mm
Serie	Actirox

Medio abrasivo	Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 180 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Aluminio
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela de fibra

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		