


**Muela de fibra Actirox AF 799 (CER), Ø 115 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	566447 60
GTIN	4018875584842
Clase de artículo	56V

**Descripción****Ejecución:**

**Fibra vulcanizada** resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.  
Tipo de punta VSM Actirox AF 799, muelas de fibra **con el rendimiento de abrasión más elevado y agresivo**. Rectificado de pulimiento frío y vida útil extraordinaria.

Tipo de grano: **Grano de cerámica VSM de forma 100% geométrica**.

**Aplicación:**

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el **rectificado de superficies planas o abombadas** con alta **flexibilidad**.

**Descripción técnica**

Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	60
Serie	Actirox
Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Soporte del abrasivo	Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Fundición
Optimizado para material de trabajo	Metales no ferrosos
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela de fibra

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		