

uvex**Casco protector uvex pronamic alpine MIPS, Color: ORANGE****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 097839 ORANGE |
| GTIN | 4031101959962 |
| Clase de artículo | 04U |

Descripción**Ejecución:**

Este **casco multifuncional** deportivo aúna los requisitos de un casco protector industrial con las propiedades de un casco para montañeros. Pronamic es la combinación de una protección óptima (**protection**) con una protección dinámica (**dynamic**). Ajuste cómodo de la anchura mediante una rueda giratoria de goma. Ajuste gradual del interior para un ajuste óptimo. Aberturas de ventilación con un diseño amplio en el lateral del casco. Múltiples elementos de fijación para accesorios del casco, como pantalla facial, gafas de protección y linterna para la cabeza. Casco ligero y resistente de ABS. Resistente al frío hasta **-30 °C**.

- **Cinta de correa de 4 puntos**
- **Asiento Euro-Slot de 30 mm**
- **Banda antisudor de PU**
- **Parte de la nuca alargada**
- **Con cerrojo**

Con **tecnología MIPS integrada**.

Aplicación:

Mantenimiento, andamiaje, ingeniería de mantenimiento, montaje, trabajos en altura y rescate.

Norma:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|--|
| Regulación de la amplitud | Cerrojo |
| Quality Dress | pronamic alpine MIPS alta visibilidad naranja |
| Color | naranja |
| Tamaño | 53 - 63 cm |
| Peso | 490 g |
| Propiedad del casco | Característica de protección hasta -30 °C |
| Propiedad del casco | Protección contra salpicaduras de metal líquido |
| Propiedad del casco | Protección contra la deformación lateral |
| Material cubierta del casco | ABS |
| Norma | DIN EN 397 |
| Norma | DIN EN 12492 |
| Tipo de producto | Casco protector |