



Alicates pelacables, para max. Ø de cable: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	728628 7
GTIN	4011391203006
Clase de artículo	76C

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con mango de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los **cables de sensor/ actuador** usuales con envoltorio de PUR o PVC, estructura de cables de 3 a 8 hilos, apantallados o sin apantallar (p. ej. 3×0,34 mm² sin apantallar y hasta 8×0,25 mm² apantallado).

Descripción técnica

Denominación de tipo del fabricante	Sensor Special
Longitud total	172 mm
para Ø de cable coaxial	4,4 - 7 mm
Tipo de producto	Alicate cortante