



Alicates pelacables, para max. Ø de cable: 4,4mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 728628 4,4 |
| GTIN | 4011391203105 |
| Clase de artículo | 76C |

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con mango de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los **cables de sensor/ actuador** usuales con envoltorio de PUR o PVC, estructura de cables de 3 a 8 hilos, apantallados o sin apantallar (p. ej. 3x0,34 mm² sin apantallar y hasta 8x0,25 mm² apantallado).

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Denominación de tipo del fabricante | Sensor Mini |
| para Ø de cable coaxial | 3,2 - 4,4 mm |
| Longitud total | 172 mm |
| Tipo de producto | Alicate cortante |