

metabo**Martillo perforador de batería sin batería, Tipo: KHLTXBL28Q****Datos de pedido**

Número de pedido	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Potentes paquetes para la perforación con martillo.**

El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto. **Metabo Quick:** cambio rápido y sin herramientas del portabrocas. Martillo combinado con 3 funciones: **perforación con martillo, perforación y cincelado.**

- **Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Acoplamiento de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando la broca está bloqueada para un trabajo seguro.**
- **Martillo con batería extremadamente ligero y práctico con interfaz de succión integrada.**
- **Máximo rendimiento de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología sin escobillas y al mecanismo de impacto de alto rendimiento.**
- **Taladrado sin polvo con aspiración de polvo compacta ISA 28 (accesorio).**
- **Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.**
- **Reducción opcional de la velocidad y la energía de impacto para trabajar en materiales más blandos.**
- **Arranque suave electrónico para un inicio de taladrado preciso.**
- **Luz LED de trabajo para una visión óptima de la posición de taladrado.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Sin batería y cargador.

Incluye mango adicional y tope de profundidad. Incluye portabrocas y portabrocas de sujeción rápida.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Número máximo de golpes	4470 min ⁻¹
Quality Dress	KH 18 LTX BL 28 Q
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas forma	SDS Plus
Peso sin batería	3,4 kg
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	28 mm
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Energía de percusión	3 J
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1000 min ⁻¹
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Martillo perforador