

metabo**Martillo perforador de batería con batería de iones de litioBHLTX16****Datos de pedido**

Número de pedido	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Potentes paquetes para la perforación con martillo.**

El martillo perforador tiene un mecanismo de impacto de alto rendimiento con un preciso mecanismo de impacto neumático que produce impactos con la máxima energía de impacto a la mínima presión de contacto. Martillo perforador con 2 funciones: **perforación con martillo y taladrado.**

- **Metabo VibraTech (MVT): trabajo saludable y sin cansancio incluso en uso continuo.**
- **Electrónica de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con un número de revoluciones específico del material que permanece constante bajo carga.**
- **Cierre electrónico de seguridad del motor cuando la herramienta está bloqueada para un trabajo seguro.**
- **Martillo perforador con batería muy ligero y compacto con motor sin escobillas para taladrar sin cansancio en cualquier posición de trabajo.**
- **Máximo rendimiento de perforación, eficiencia y vida útil gracias a la tecnología sin escobillas y al mecanismo de impacto de alto rendimiento.**
- **Luz LED de trabajo para una visión óptima de la posición de taladrado.**

Ventaja:**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye 2 baterías, cargador y MetaBOX.

Incluye mango adicional y tope de profundidad.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Embalaje	Metabox
Ø máximo de taladrado espiral en madera	20 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 730 min ⁻¹
Energía de percusión	1,3 J
Capacidad de la batería	2 Ah
Suministro de energía	a batería
Peso sin batería	1,6 kg
Tipo batería	Ion de litio
Peso incluida batería	2 kg
Quality Dress	BH 18 LTX BL 16
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas forma	SDS Plus
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Número máximo de golpes	5250 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Tipo de producto	Martillo perforador