

metabo**Lijadora angular de batería con batería, Tipo: WVBLT11125****Datos de pedido**

Número de pedido	077127 WVBLT11125
GTIN	4061792206618
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Lijadora angular de 18 V sin escobillas y con velocidad ajustable con la máxima eficiencia.

- **La batería se puede girar en intervalos de 90°.**
- **Sistema de frenado rápido y acoplamiento de seguridad.**
- **Sistema M-Quick para cambiar los discos sin herramientas.**
- **Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de desconectarse.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **Filtro de polvo extraíble para proteger el motor de las partículas gruesas.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX. Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de apriete M-Quick, mango adicional, filtro de protección contra el polvo y 2 baterías LiHD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Arranque suave	sí
Conexión de hombre muerto	no
Bloqueo contra re arranque	sí
Vibraciones máximas según EN	8 m/s ²
Peso sin batería	1,8 kg
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Construcción del motor	sin escobillas
Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima	2800 - 10000 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Peso	2,8 kg
Parada kick back	sí
Embalaje	Metabox
Peso incluida batería	2,8 kg
Quality Dress	WVB 18 LT BL 11-125 Quick
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Tensión de batería	18 V
Protección contra sobrecargas	sí
Profundidad de corte máxima	27 mm
Ø máximo de muela	125 mm
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería Li-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2