

metabo**Lijadora angular de batería con batería, Tipo: WLT11-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Lijadora angular sin escobillas de 18 V con la mayor eficiencia, resistente como dispositivo de cable de 1100 vatios.

- **La batería se puede girar en intervalos de 90°.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **Motor sin escobillas sin mantenimiento con la máxima eficiencia y manipulación.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco al nivel más bajo del mercado, para una máxima protección del usuario.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye una batería, cargador y metaBOX. Incluye caperuza protectora, brida de soporte, tuerca de dos agujeros, mango adicional, llave de dos agujeros y 2 baterías Li-Power.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	10000 min ⁻¹
Peso	2,5 kg
Ø máximo de muela	125 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	a batería
Peso incluida batería	2,5 kg
Conexión de hombre muerto	no
Peso sin batería	1,8 kg
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máxima	27 mm
Protección contra sobrecargas	sí
Tipo batería	Ion de litio
Bloqueo contra re arranque	sí
Parada kick back	sí
Capacidad de la batería	4 Ah
Construcción del motor	sin escobillas
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Metabox
Arranque suave	sí
Quality Dress	W 18 LT BL 11-125
Vibraciones máximas según EN	8 m/s ²
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4

