

metabo**Lijadoras angulares Acero, Tipo: WEV17-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Usted define el límite, no su máquina.**

Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará la lijadora angular adecuada para cada requisito y cada aplicación. Lijadora angular extremadamente robusta con una reducción del engranaje alta y un **número de revoluciones** ajustable **muy reducido** para un rectificado de pulimento refrigerado. Perfecta **para el mecanizado de acero fino**.

- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.**
- **Número de revoluciones constante bajo carga.**
- **Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.**
- **Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón gracias al sistema Metabo M-Quick.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Mango adicional de baja vibración Metabo VibraTech (MVT).**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**

Suministro:

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos orificios.

Descripción técnica

Conexión de hombre muerto	sí
Peso	2,5 kg
Arranque suave	sí
Consumo de potencia	1700 W
Bloqueo contra re arranque	sí
Rosca de conexión	M14
Quality Dress	WEV 17-125 Quick Inox
Ø máximo de muela	125 mm
Tipo de cable	4
Particularidad	Sistema de cambio rápido
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	2000 - 7600 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares