

**metabo****Amoladora angular, Tipo: WEA17-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077132 WEA17-125
GTIN	4007430246073
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Usted define el límite, no su máquina.**

Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará lijadoras angulares adecuadas para cada requisito y cada aplicación. Lijadora angular de 1700 vatios con la potencia de una lijadora grande y la manejabilidad de una pequeña para una eliminación de material más rápida.

- **Autoequilibrador integrado para reducir hasta un 50 % las vibraciones mano-brazo, prolongar la vida útil de la máquina y duplicar la durabilidad de la muela abrasiva.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.**
- **Número de revoluciones constante bajo carga.**
- **Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.**
- **Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón gracias al sistema Metabo M-Quick.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Mango adicional de baja vibración Metabo VibraTech (MVT).**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**

**Suministro:**

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos agujeros.

## Descripción técnica

Consumo de potencia	1700 W
Peso	2,5 kg
Longitud de cable	4 m
Particularidad	Sistema de cambio rápido
Arranque suave	sí
Rosca de conexión	M14
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Quality Dress	WEA 17-125 Quick
Parada kick back	sí
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	11000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Lijadoras angulares