

metabo**Amoladora angular, Tipo: W850-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Usted define el límite, no su máquina.**

Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará lijadoras angulares adecuadas para cada requisito y cada aplicación. **Lijadora angular compacta y práctica** para trabajos ligeros.

- **Potente motor con buena capacidad de sobrecarga.**
- **Reinicie la protección después de una interrupción del suministro eléctrico.**
- **Robusta, universal y económica: potente lijadora angular para cada aplicación.**
- **Caperuza protectora antitorsión.**

Suministro:

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos agujeros.

Descripción técnica

Consumo de potencia	850 W
Rosca de conexión	M14
Ø máximo de muela	125 mm
Peso	1,8 kg
Longitud de cable	2,5 m
Particularidad	Protección contra re arranque

Bloqueo contra re arranque	sí
Quality Dress	W 850-125
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	11500 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares