

metabo**Lijadoras angulares, Tipo: WEPBA24230****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido | 077150 WEPBA24230 |
| GTIN | 4007430337641 |
| Clase de artículo | 03D |

Descripción**Ejecución:**

Lijadora angular potente de 230 mm con motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil:

- **Desconexión electrónica de seguridad: retroceso reducido al bloquear el disco, para una mayor protección del usuario.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga y protección de re arranque.**

Suministro:

Incluye caperuza protectora, empuñadura adicional, tuerca de apriete rápido.

Consumo de potencia: 2400 W

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 6600 min⁻¹

Par de giro: 17 Nm

Rosca de conexión: M14

Ø máximo de muela: 230 mm

Peso: 6,2 kg

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|--------|
| Longitud de cable | 4 m |
| Parada kick back | sí |
| Arranque suave | sí |
| Conexión de hombre muerto | sí |
| Peso | 6,2 kg |

| | |
|---|--|
| Ø máximo de muela | 230 mm |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Consumo de potencia | 2400 W |
| Bloqueo contra re arranque | sí |
| Par de giro | 17 Nm |
| Rosca de conexión | M14 |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 6600 min ⁻¹ |
| Tensión nominal | 240 V |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |