

metabo**Lijadoras angulares, Tipo: WE26-230****Datos de pedido**

Número de pedido	077150 WE26-230
GTIN	4007430268334
Clase de artículo	03D

Descripción técnica

Ø máximo de muela	230 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Vibraciones máximas según EN	6,4 m/s ²
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Arranque suave	sí
Peso	6,3 kg
Consumo de potencia	2600 W
Profundidad de corte máxima	65 mm
Quality Dress	WE 26-230 MVT Quick
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Particularidad	Arranque suave
Particularidad	Protección contra re arranque
Tipo de producto	Lijadoras angulares

