

**Garant**

**División amplia GARANT Softcut® HSI, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:  
40/4mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214906 40/4
GTIN	4045197674456
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

**Aplicación:**

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

**Nota:**

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Para esquinas exactas de 90° seleccionar  $a_p = 6$  mm.**

**Descripción técnica**

Ø de perforación de asiento	16 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.. 0836..

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
$\varnothing$ de corte $D_c$	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	6 mm
Número de filos Z	4
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863