

**metabo****Lijadoras angulares Cabeza plana, Tipo: WEF15-125****Datos de pedido**

Número de pedido	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Usted define el límite, no su máquina.**

Con dispositivos de 850 a 1900 vatios, encontrará la lijadora angular adecuada para cada requisito y cada aplicación. Lijadora angula de **cabezal plano** de alto rendimiento para un trabajo rápido en ángulos agudos de hasta 43° y zonas difíciles de alcanzar.

- **Diseñado para eliminar restos de soldadura, óxido o pintura en diseños de bastidor estrecho y trabajar en posiciones limitadas.**
- **Acoplamiento de seguridad mecánico Metabo S-automatic: minimiza el retroceso al bloquear el disco.**
- **Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección de re arranque.**
- **La caja de engranajes se puede montar girada en intervalos de 90° para un manejo con la mano izquierda o para separar.**
- **Número de revoluciones constante bajo carga.**
- **Mayor vida útil, mayor arrastre potente: motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada, hasta un 20 % más de capacidad de sobrecarga y un 50 % más de par de giro.**
- **Metabo Quick para el cambio de disco sin herramientas con tuerca de apriete rápido.**
- **Caperuza protectora que se puede ajustar sin herramientas; se puede fijar sin girar.**
- **Mango adicional Metabo VibraTech (MVT) para amortiguar las vibraciones y proteger la salud.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para proteger el motor.**

**Suministro:**

Incluye caperuza protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional y llave de dos orificios.

## Descripción técnica

Parada kick back	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Ø máximo de muela	125 mm
Arranque suave	sí
Rosca de conexión	M14
Longitud de cable	4 m
Consumo de potencia	1550 W
Bloqueo contra re arranque	sí
Peso	2,7 kg
Quality Dress	WEF 15-125 Quick
Particularidad	Sistema de cambio rápido
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	11000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Lijadoras angulares