

**metabo****Taladro-destornillador de batería de iones de litio, Tipo: SB18LBL****Datos de pedido**

Número de pedido	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Clase de artículo	03D

**Descripción****Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con motor sin escobillas y engranaje de dos velocidades.**

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo. Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

- **Taladro de impacto de batería con diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales.**
- **Función de perforación de impacto para la perforación en mampostería.**
- **Luz de trabajo LED integrada con función de iluminación posterior para un brillo óptimo en el área de trabajo.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**

**Ventaja:**

**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías de iones de litio, cargador y metaBox.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

**Descripción técnica**

Embalaje	Metabox
Empleo típico	Medium
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Número máximo de golpes	26000 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en madera	32 mm
Quality Dress	SB 18 L BL
Par de giro máximo blando	25 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 1850
Peso incluida batería	1,4 kg
Par de giro máximo duro	60 Nm
Cantidad de baterías contenidas	2
Peso sin batería	0,9 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	10 mm
Construcción del motor	sin escobillas
Tipo de producto	Atornillador de impacto

