

metabo**Taladro-destornillador con batería LiHD, Tipo: BSLTBL**

Datos de pedido

Número de pedido	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por **una garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Taladro-atornillador sin escobillas con un rendimiento óptimo para aplicaciones exigentes.**
- **Motor sin escobillas único de Metabo para un progreso de trabajo rápido y una eficiencia máxima en la perforación y atornillado.**
- **Luz de trabajo integrada para la iluminación del lugar de trabajo.**
- **Con práctico gancho para el cinturón y soporte para puntas; se puede fijar de forma opcional a la derecha o a la izquierda.**
- **Baterías LiHD para un rendimiento definitivo, una vida útil muy larga y mayor durabilidad.**

Para las aplicaciones más pesadas, recomendamos los tipos sin escobillas, que se pueden reconocer inmediatamente por las siglas "BL" en la designación. También disponen de protección térmica contra sobrecarga, que protege el motor del sobrecalentamiento.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías LiHD, cargador y metaBOX.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Peso sin batería	1,2 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 600 min ⁻¹
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2100 min ⁻¹
Par de giro máximo blando	34 Nm
Construcción del motor	sin escobillas
Quality Dress	BS 18 LT BL
Empleo típico	Strong
Peso incluida batería	1,8 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo duro	75 Nm
Embalaje	Metabox
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Tipo de producto	Taladro-atornillador

USP1	18V
USP2	Motor sin escobillas, con 2 baterías, gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13

Accesorios

Cargador de batería Tipo ASC55-8	073890 ASC55-8
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah	073870 2
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 4 Ah	073870 4
BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah	073870 5,2
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55