

**TMSERROR, Tipo: GBH18V24C****Datos de pedido**

Número de pedido	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.

- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.**

Martillo perforador de batería con módulo de conectividad Bluetooth integrado.

- **KickBack Control y Vibration Control.**
- **Interfaz de usuario para seleccionar el modo de herramienta (Auto/Favorito).**

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18V / 5,0 Ah, cargador, tope de profundidad, inserto L-BOXX de 1/1 para aparato y cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Quality Dress	GBH 18V-24 C
Vibraciones máximas según EN	16 m/s ²
Portaherramientas forma	SDS-plus
Capacidad de la batería	5 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Número máximo de golpes	4350 min ⁻¹
Peso	2,9 kg
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	24 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Energía de percusión	2,4 J
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073851 B18