



Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Clase de artículo	250

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	15,7 mm
Plaquita de corte adecuada	BDMT 170408
Longitud total L_{tot}	40 mm
Tornillo para plaquita	229709 (T15; 3,5 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	57 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,61 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	23,6 mm
Ø D_3	25 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229709
--------------------	--------