

KERN**Balanza de plataforma, tipo DS de alta resolución, Intervalo de pesaje máximo: 16kg****Datos de pedido**

Número de pedido	479611 16
GTIN	4045761357044
Clase de artículo	47D

Descripción**Ejecución:**

- **Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.**
- **Unidad indicadora con altura de las cifras de 21 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.**
- **Plataforma robusta con cubierta de protección para unidad indicadora.**
- **Guía del usuario intuitiva y sencilla mediante diálogo (sí / no) en pantalla.**
- **Posibilidad de funcionamiento a través de la red y por batería (batería a petición).**
- **Las unidades de pesaje (p. ej., peso de tornillos) se pueden programar libremente.**
- **Con optimización de referencia automática para un recuento exacto.**
- **Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de control a petición).**
- **Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades.**
- **Cambio de indicación de unidades a peso.**
- **Retirada previa de la tara numérica para un peso conocido del recipiente. Útil para los controles de la cantidad de llenado.**
- **Determinación del porcentaje: indicación de la desviación del peso de referencia en porcentaje en vez de en gramos.**
- **KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos (no incluidos en el volumen de suministro), como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.**

Suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería interna y externa, peso de prueba, soporte mural, impresora, soporte y adaptador de interfaces, como RS-232 o USB bajo petición.

Descripción técnica

Tiempo de respuesta	3 s
Reproducibilidad	0,1 g
Quality Dress	DS
Intervalo de pesaje máximo	0 - 16 kg
Suministro de energía	a batería
Lectura	0,1 g
Peso neto	7,5 kg
Dimensiones de la placa de pesaje	308×318 mm
Peso de unidad mínimo	1 g
Calibración	Precio a petición
Altura de las cifras unidad indicadora	18 mm
Tipo de producto	Balanza de plataforma

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 50 kg	027700 50
--	-----------