

**KERN****Balanza de plataforma, tipo DS de alta resolución, Intervalo de pesaje máximo: 150kg**

## Datos de pedido

Número de pedido	479611 150
GTIN	4045761357037
Clase de artículo	47D

## Descripción

### Ejecución:

- Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
- Unidad indicadora con altura de las cifras de 21 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
- Plataforma robusta con cubierta de protección para unidad indicadora.
- Guía del usuario intuitiva y sencilla mediante diálogo (sí / no) en pantalla.
- Posibilidad de funcionamiento a través de la red y por batería (batería a petición).
- Las unidades de pesaje (p. ej., peso de tornillos) se pueden programar libremente.
- Con optimización de referencia automática para un recuento exacto.
- Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de control a petición).
- Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades.
- Cambio de indicación de unidades a peso.
- Retirada previa de la tara numérica para un peso conocido del recipiente. Útil para los controles de la cantidad de llenado.
- Determinación del porcentaje: indicación de la desviación del peso de referencia en porcentaje en vez de en gramos.
- KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos (no incluidos en el volumen de suministro), como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

### Suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

**Partes opcionales:**

Batería interna y externa, peso de prueba, soporte mural, impresora, soporte y adaptador de interfaces, como RS-232 o USB bajo petición.

**Descripción técnica**

Lectura	1 g
Peso neto	19 kg
Dimensiones de la placa de pesaje	500×400 mm
Reproducibilidad	1 g
Quality Dress	DS
Tiempo de respuesta	3 s
Calibración	Precio a petición
Suministro de energía	a batería
Intervalo de pesaje máximo	0 - 150 kg
Peso de unidad mínimo	10 g
Altura de las cifras unidad indicadora	18 mm
Tipo de producto	Balanza de plataforma

**Servicios**

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 150 kg	027700 150
Calibración DAkkSBalanza Intervalo de pesaje máximo 180	027710 180