

KERN**Balanza de plataforma, tipo DS de alta resolución, Intervalo de pesaje máximo: 100kg**

Datos de pedido

Número de pedido	479611 100
GTIN	4045761356979
Clase de artículo	47D

Descripción

Ejecución:

- Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
- Unidad indicadora con altura de las cifras de 21 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
- Plataforma robusta con cubierta de protección para unidad indicadora.
- Guía del usuario intuitiva y sencilla mediante diálogo (sí / no) en pantalla.
- Posibilidad de funcionamiento a través de la red y por batería (batería a petición).
- Las unidades de pesaje (p. ej., peso de tornillos) se pueden programar libremente.
- Con optimización de referencia automática para un recuento exacto.
- Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de control a petición).
- Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades.
- Cambio de indicación de unidades a peso.
- Retirada previa de la tara numérica para un peso conocido del recipiente. Útil para los controles de la cantidad de llenado.
- Determinación del porcentaje: indicación de la desviación del peso de referencia en porcentaje en vez de en gramos.
- KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos (no incluidos en el volumen de suministro), como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería interna y externa, peso de prueba, soporte mural, impresora, soporte y adaptador de interfaces, como RS-232 o USB bajo petición.

Descripción técnica

Lectura	0,5 g
Reproducibilidad	0,5 g
Dimensiones de la placa de pesaje	500×400 mm
Peso de unidad mínimo	5 g
Tiempo de respuesta	3 s
Peso neto	19 kg
Calibración	Precio a petición
Quality Dress	DS
Suministro de energía	a batería
Intervalo de pesaje máximo	0 - 100 kg
Altura de las cifras unidad indicadora	18 mm
Tipo de producto	Balanza de plataforma

Servicios

Calibración Balanza Intervalo de pesaje máximo 100 kg	027700 100
Calibración DAkkS Balanza Intervalo de pesaje máximo 180	027710 180