

**Casquillo reductor ranurado junta tórica, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 302187 8      |
| GTIN              | 4060576159737 |
| Clase de artículo | 33T           |

**Descripción****Ejecución:****Obturado (tapón de goma).****Aplicación:**

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).
- Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

**Partes opcionales:**

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

**Descripción técnica**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ø exterior                          | 32 mm              |
| Atributo del nombre de producto     | Ø 32 mm            |
| Precisión de concentricidad sistema | 5 $\mu\text{m}$    |
| Tipo de producto                    | Casquillo reductor |

