



Casquillo reductor ranurado con refrigeración, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	302177 25
GTIN	4060576155012
Clase de artículo	33T

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).
- Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con Ø de sujeción 32 mm.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	25 mm
Longitud total L	62,5 mm
Ø D	32 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 μm

Tipo de producto

Casquillo reductor