

**Casquillo reductor ranurado junta tórica, Ø 32 mm, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302187 12
GTIN	4060576159713
Clase de artículo	33T

**Descripción****Ejecución:****Obturado (tapón de goma).****Aplicación:**

- Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
- Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
- Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
- Precisión de concentricidad  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisión del sistema en  $3 \times D$ ).
- Precisión de concentricidad  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para cono reductor).
- Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

**Partes opcionales:**

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.

**Descripción técnica**

Ø exterior	32 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 32 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo de producto	Casquillo reductor

