



## Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador LCD de gran tamaño. El dial giratorio en 270° permite una alineación óptima de la visualización del valor medido para una gran variedad de aplicaciones.

#### Función:

Posición cero/preselección, salida de valores de medición, sentido de recuento conmutable. Bloqueo del teclado, modo de espera.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Palpador de repuesto y palpador especial n.º 424900; 434910; 434915. Cable de datos n.º 498928.

### Descripción técnica

Grosor de la carcasa	33 mm
Calibración	C1
Lectura conmutable	0,00005 pul

Lectura conmutable	0,001 mm
Ø de carcasa	59,8 mm
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
Fuerza de medición	0,65 – 0,90 N
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Tipo de pila	Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Norma	DIN 878
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

## Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------