



Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador combinado de escalas y cifras (altura de las cifras 10 mm) y marcas tolerancia mecánicas. Indicador / teclado giratorios hasta 270°.

Función:

Posición cero/preselección, salida de valores de medición, sentido de recuento conmutable. Bloqueo del teclado, modo de espera. Definición de las tolerancias inferior y superior, medición dinámica mín. / máx. / máx.-mín., selección de Ref 1 o Ref 2 (tolerancia preajustada y guardada), factor de multiplicación, bloqueo del teclado, salida de datos, selección de la resolución (0,01 o 0,001 mm). IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498928, palpador repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.

Descripción técnica

Ø de carcasa	59,8 mm
Serie	DIALTRONIC
Clase de protección IP	IP 54
Lectura conmutable	0,00005 pul
Fuerza de medición	0,65 – 0,90 N
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm
Calibración	C1
Tipo de pila	Pila redonda
Grosor de la carcasa	33 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas	1
Lectura conmutable	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Altura de las cifras	10 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 12,5 mm	023000 12,5
Calibración DAkKSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032