



Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	434291 25
GTIN	7630041152517
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador combinado de escalas y cifras (altura de las cifras 10 mm) y marcas tolerancia mecánicas. Indicador / teclado giratorios hasta 270°.

Función:

Posición cero/preselección, salida de valores de medición, sentido de recuento conmutable. Bloqueo del teclado, modo de espera. Definición de las tolerancias inferior y superior, medición dinámica mín. / máx. / máx.-mín., selección de Ref 1 o Ref 2 (tolerancia preajustada y guardada), factor de multiplicación, bloqueo del teclado, salida de datos, selección de la resolución (0,01 o 0,001 mm). IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498928, palpador repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.

Descripción técnica

Tipo de pila	Pila redonda
Clase de protección IP	IP 54
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Ø de carcasa	59,8 mm
Lectura conmutable	0,001 mm
Calibración	C1
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
Serie	DIALTRONIC
Lectura conmutable	0,00005 pul
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Grosor de la carcasa	33 mm
Fuerza de medición	0,65 – 1,15 N
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Altura de las cifras	10 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm	023000 30
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032