



Carraca desmontable convertible, Cuadrado de accionamiento: 1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Clase de artículo	66F

Descripción

Ejecución:

Carraca desmontable conmutable con 48 dientes y ángulo de ajuste de 7,5°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica: N.º 657320 tam. 2 y 5

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Número de dientes	48

Altura h	8 mm
Medida de referencia S	25 mm
Espiga de sujeción	Ø 6 mm
Serie	QH
Anchura b	15 mm
Carraca convertible	sí
Carraca con expulsor	no
Tipo de producto	Carraca