

Garant
GARANT Softcut® HSI, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm


Datos de pedido

Número de pedido	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

Nota:

Para esquinas exactas de 90° seleccionar $a_p = 6$ mm.

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Longitud total L_{tot}	85 mm
Ø de corte D_c	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SO.. 0836..

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	6 mm
Número de filos Z	2
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863