


Garant**Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-F 63, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 307516 20 |
| GTIN | 4067263239758 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Conos reductores n.º 302135 – 302187, tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiador cilíndrico n.º 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------|
| L ₂ | 48 mm |
| L ₃ | 51 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 20 mm |
| Rosca M | M16×1 |
| Ø D ₂ | 42 mm |
| Recorrido de regulación V | 10 mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Conos reductores adecuados | 302155; 302160; 302165; 302150 |
| Longitud de voladizo medida A | 90 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Adaptador | HSK-F 63 |
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Norma asiento | DIN 69882-7 |
| Forma | F |
| Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Perforación balluffchip | sí |
| Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 20 mm | 343720 20 |
|---|-----------|