

Garant GRIDLINE

Bastidor inferior para placa 1.0_0.75, para tamaño de plaquita longitudxanchura: 1200X800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Clase de artículo	41C

Descripción**Ejecución:**

Construcción soldada estable incl. guarniciones de alojamiento. Las irregularidades del suelo se pueden compensar mediante tornillos regulables en altura.

Base, acero perfilado, pintura RAL 7035 gris claro. Estante de almacenamiento de bambú laminado cruzado.

Nota:

Para bases antivibratorias, pedir 4 n.º 086002 tam. 850.

Descripción técnica

Altura de la estructura inferior	710 mm
Profundidad de la estructura inferior	650 mm
Anchura de la estructura inferior	906 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie	1000 kg
Altura estructura inferior, incl. guarniciones de alojamiento	770 mm
Compensación de altura	25 mm

Tipo de producto

Estructura inferior