



Taladradora de corona hueca con batería, Tipo: 71700361



Datos de pedido

Número de pedido	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Máquina de corona hueca magnética universal de 1 marcha, pequeña y potente, con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.

- **Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda una batería AMPShare ProCore de 18 V.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Imán permanente extra estrecho con preimantación.**
- **Flexibilidad en todos los trabajos de taladrado móviles, tales como el roscado con machos para roscar, fresas de corona y espirales, avellanado y escariado.**
- **Sistema de manejo sencillo y sin confusiones en el campo visual del usuario.**

Suministro:

AKBU 35 PMQ Select **sin batería**. Bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, cuña de expulsión, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n° 073856 – 073858 o juego de inicio n° 073863 – 073867.

Descripción técnica

Anchura pie magnético	70 mm
Velocidad de giro máxima	130 - 520 min ⁻¹
Peso	12,2 kg
Ø máximo de escariado	18 mm
Tipo batería	Ion de litio
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Carrera de trabajo	135 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	18 mm
Portaherramientas forma	QuickIN / MK2
Longitud pie magnético	195 mm
Profundidad taladro	Corona hueca en acero máx. 50 mm
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	AKBU 35 PMQ AS
Suministro de energía	a batería
Altura	450 mm
Ø máximo de avellanado	30 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M14
Embalaje	Maleta de transporte
ID del fabricante	71700361
Tipo de producto	Taladradora