



Máquina de corona hueca compacta 72732361



Datos de pedido

Número de pedido	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Clase de artículo	03F

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M12 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	8,5 kg
Longitud pie magnético	175 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	16 mm
Portaherramientas forma	Weldon
Consumo de potencia	1200 W
Portaherramientas dimensiones	19 mm (3/4 pulgada)
Anchura pie magnético	80 mm
Ø máximo de avellanado	32 mm
Ø máximo de taladrado con sacanúcleos en acero	36 mm
Quality Dress	KBC 36 MAGFORCE

Velocidad de giro máxima	130 - 520 min ⁻¹
Carrera de trabajo	46 mm
Altura	169 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Taladradora de corona hueca