



Lijadoras angulares Batería, Tipo: 71220161



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 077107 71220161 |
| GTIN | 4014586898155 |
| Clase de artículo | 03F |

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de batería de 18V AMPShare, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje. Doble productividad: hasta un 50 % más de cortes que el sistema anterior gracias a la combinación perfecta de una potente máquina y un potente sistema de baterías ProCore. Duradero y robusto gracias a una carcasa de motor completamente cerrada. Protege el motor contra el polvo cerámico y mineral agresivo. Las innovadoras aletas refrigeradoras garantizan un enfriamiento óptimo, incluido el control de la temperatura.

- **Preselección electrónica de la velocidad de giro.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye caperuza protectora, tuerca de apriete rápido sin herramienta, mango antivibración, llave, L-BOXX.

Nota:

Encontrará juegos de inicio adecuadas en n.º 073863 – 073867.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Intervalo de revoluciones | 2500 - 8500 min ⁻¹ |
| Profundidad de corte máxima | 25 mm |
| Ø máximo de muela | 115 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Tensión de batería | 18 V |
| Quality Dress | CCG 18-115-10AS |
| Bloqueo contra re arranque | sí |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) |
| Tipo batería | Ion de litio |
| Peso | 2,7 kg |
| Suministro de energía | a batería |
| Vibraciones máximas según EN | 5 m/s ² |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 |
| Tipo de producto | Lijadoras angulares |