



Lijadora angular compacta, Tipo: 72226760



Datos de pedido

Número de pedido	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Lijadora angular compacta resistente al polvo, potente, de bajo mantenimiento y duradera con motor FEIN PowerDrive sin escobillas.

Amplia protección del usuario a través de:

- Arranque suave
- Protección contra re arranque
- Supervisión de bloqueo
- Protección electrónica contra sobrecarga
- Preselección de velocidad
- Control de comprobación, mango antivibración y freno

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descripción técnica

Bloqueo contra re arranque	sí
Quality Dress	CG 15-125 BL
Peso	2,2 kg
Particularidad	Motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima	3500 - 9000 min ⁻¹
Ø máximo de muela	125 mm
Profundidad de corte máxima	35 mm
Consumo de potencia	1500 W
Tipo de producto	Lijadoras angulares